

# Fișa cu datele produsului

## TS 1500 G \*



Amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare cu o lățime a canatului de până la 750 mm

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 750 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere fixă la EN1
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Toate funcțiile se pot regla din față (cu excepția forței de închidere)

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	TS 1500 G *
Lățime canat (max.)	750 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Poziție de modificare a forței de închidere	Lateral
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

**CONSTĂ ÎN****ȘINĂ DE GLISARE TS 1500 G**

cu pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare TS 1500 G	cu pârghie	101887	alb RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 1500 G	cu pârghie	101888	conform RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 1500 G	cu pârghie	101885	argintiu	390 x 30.5 x 20.5 mm

**AMORTIZOR TS 1500 G \***

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu șină de glisare EN 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	argintiu	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	alb RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	conform RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	bronz închis	177 x 39 x 50 mm	750 mm

**ACCESORII****CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ**

pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă	pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	080147	argintiu	188 x 47 x 57.5 mm
Capac amortizor de ușă	pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	080149	alb RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	080148	bronz închis	188 x 47 x 57.5 mm

**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă	071924

**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780

**MATERIAL DE MONTAJ****PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE \***

Pentru TS 1500 G



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072355	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072333	argintiu

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

pentru TS 1500



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029683	bronz închis
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029682	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029685	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029686	conform RAL

# TS 1500 G \*



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.